



HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 8 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	202298 8
GTIN	4045197866684
Artikelklasse	12X

Beskrivelse

Udførelse:

Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 45 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 12 mm

Samlet længde L: 58 mm

Skaft-Ø D_s : 8 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Skærlængde L_c	12 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm

Skafform	HB
Samlet længde L	58 mm
Antal tænder Z	3
Skær-Ø D _c	8 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaffræser