

Garant**Fræsestift, HM, Type: R1315****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 541000 R1315 |
| GTIN | 4045197156273 |
| Artikelklasse | 51D |

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Afgraterfræsestift (udvendig)** med radius til kantafrunding.

Specialform afgratning (R), udvendig.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min^{#1}

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--------|
| Fortanding, finhedsgrad | middel |
| Fortanding kort betegnelse | Z3 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Formbeskrivelse | Afgrat |
| Form | R1315 |
| Samlet længde | 55 mm |
| Hoved-Ø | 13 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Radius | 10 mm |
| Hovedlængde | 15 mm |
| Serie | Fortanding Z3 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Fræsestift |