

**Fiberskive XF 850 (CER), Ø 125 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566556 60
GTIN	4018875670279
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

Universal-fiberskive VSM XF 850 med **høj og aggressiv slibeydelse** ved cMeget velegnet til alle legerede ståltyper og aluminiumslegeringer.

Kornstype: **Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE)**.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til **slibning af lige eller hvælvede flader** med høj **fleksibilitet**.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Skive-Ø	125 mm
Serie	XF850
Slibemiddel	Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE)
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Slibemiddelunderlag	Fiberskive
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
optimeret til materiale	Aluminium
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	12200 min ⁻¹
Produkttype	Fiberskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

ISO-støtteskivefleksibel/glat Udvendig Ø 117 mm	566650 117
ISO-støtteskivemiddelhård/med ribber Udvendig Ø 117 mm	566670 117

Støtteskivehård/med ribber Udvendig Ø 125 mm

566672 125