

Garant**Air Cleaning Point, Type: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	986000 M
GTIN	4045197866837
Artikelklasse	96U

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt og robust stålpladehus med indbygget, trykluftdrevet udsugningssystem og opsamlingsbeholder. Betjeningen af udsugningen udføres med en fodpedal på forsiden. Med hjul og skubbegreb på bagsiden til enkel transport.

Til drift kræves udelukkende én tryklufttilslutning på værkstedet.

Anvendelse:

Til enkel og omhyggelig rengøring af emner og værktøj vha. trykluft. Støv, spåner, olie og væske udsuges og opsamles i opsamlingsbeholderen.

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT-trykluftpistol nr. 080123 str. AIR, slange og Easyfix-trykluftpistolholder nr. 955750 str. 1, Easyfix-plastboks nr. 955790 str. 74.

Lakering:

Antracit RAL 7016.

Bemærk:

Reservefiltermætter finder du under nr. 986001 på www.hoffmann-group.com Der kræves 2 reservefiltermætter nr. 986001 str. 1 til udskiftningen.

Teknisk beskrivelse

Højde	1300 mm
Tryklufttilslutning	DN 7,2
Bredde	1050 mm
Type	M
Opsamlingsmængde	40 l
Dybde	450 mm
Arbejdshøjde	870 mm
Vægt	90 kg
Produkttype	Rengøringsstation

Tilbehør

Reservefiltermåtte til Air Cleaning Point Type 1	986001 1
--	----------