



## Slibestift, hårdhed J grov, AW-CER, Type: ZY0816



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	551790 ZY0816
GTIN	4007220898475
Artikelklasse	55E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**PFERD-slibestifter** (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsespektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. PFERD-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Slibestift med **blandingskorn (AW-CER)** i **hårdhed J**. Blødt bundet kombination af **hvid ædelkorund** og **keramisk, mikrokrystallinsk sinterkorund** med høj selvslibende effekt af hensyn til en konstant høj slibeeffekt ved kølig slibemetode (Pferd-betegnelse AWCO).

**grov**, kornstørrelse 46.

#### Anvendelse:

**Til fladebearbejdning af superlegeringer, som er vanskelige at spåntage, som f.eks. titanmaterialer, nikkel- og kobaltbasislegeringer samt hærdet stål.**

Anbefalet skærehastighed 30 – 50 m/s.

### Teknisk beskrivelse

Korn	60
Hoved-Ø	8 mm
Finhedsgrad	grov
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	16 mm
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	AW-CER
Produkttype	Slibestift