



## Slibestift, hårdhed J grov, AW-CER, Type: KU08



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	551790 KU08
GTIN	4007220898680
Artikelklasse	55E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**PFERD-slibestifter** (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korn typer og korn størrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsespektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. PFERD-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Slibestift med **blandingskorn (AW-CER) i hårdhed J**. Blødt bundet kombination af **hvid ædelkorund** og **keramisk, mikrokrySTALLINSK sinterkorund** med høj selvslibende effekt af hensyn til en konstant høj slibeeffekt ved kølig slibemetode (Pferd-betegnelsen AWCO). **grov**, kornstørrelse 46.

#### Anvendelse:

**Til fladebearbejdning af superlegeringer, som er vanskelige at spåntage, som f.eks. titanmaterialer, nikkel- og kobaltbasislegeringer samt hærdet stål.**

Anbefalet skærehastighed 30 – 50 m/s.

### Teknisk beskrivelse

Korn	60
Finhedsgrad	grov
Hoved-Ø	8 mm
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	8 mm
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	AW-CER
Produkttype	Slibestift