

**Garant****Fræsestift, HM, Type: J1010****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 541000 J1010  |
| GTIN                | 4045197521590 |
| Artikelklasse       | 51D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal. Konusform til **forsækning** og **rejfnig**.

**Specialform konusforsænker** (KSK). Vinkel 90°.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

**Bemærk:**

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min<sup>#1</sup>

**Teknisk beskrivelse**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Form                       | J1010     |
| Vinkel                     | 90 grader |
| Samlet længde              | 50 mm     |
| Fortanding, finhedsgrad    | middel    |
| Hoved-Ø                    | 10 mm     |
| Fortanding kort betegnelse | Z3        |
| Formbeskrivelse            | konussænk |
| Skaft-Ø                    | 6 mm      |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Hovedlængde    | 10 mm         |
| Serie          | Fortanding Z3 |
| Skæremateriale | HM            |
| Produkttype    | Fræsestift    |