

**HOLEX****Spændepatroner slank, BT 40, Ø D1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302879 16
GTIN	4045197871800
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Spændekraft på op til 150 Nm ved Ø 12, op til 300 Nm ved Ø 16 og op til 350 Nm ved Ø 20.  
Spændekraft på op til 150 Nm ved Ø 12, op til 300 Nm ved Ø 16 og op til 400 Nm ved Ø 20.**

**Fordel:**

Lav interferenskontur takket være slank konstruktion.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

Spændepatroner nr. 309581 – 309582, spændenøgle nr. 309747.

Hagenøgle nr. 628400.

Fastspændingsbolte nr. 308760 – 308795.

Spåntagningsstrategi: HPC

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Spændestang, udv. Ø D: 38 mm

passende spændenøgle nr. 309747: S16

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	70 mm
Spændestang, udv. Ø D	38 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

passende spændenøgle nr. 309747	S16
Adapter	BT 40
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

## Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændenøgle til spændepatron Type S16	309747 S16
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40