

Garant**Fræsestift, HM, Type: MN1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Kombineret** form af spidskonus og vinkel til afgratning og anfasning af **indvendigt og udvendigt liggende kanter**. Speciel fortandingsgeometri til **optimal føring også på skarpe kanter**.

Specialform afgratning (MN), indvendig / udvendig.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min^{#1}

Teknisk beskrivelse

Fortanding, finhedsgrad	middel
Formbeskrivelse	Afgrat

Fortanding kort betegnelse	Z3
Hoved-Ø	12 mm
Samlet længde	70 mm
Form	MN1225
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	25 mm
Serie	Fortanding Z3
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift