


Garant**CC.T 060202, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 060202 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånryder: SS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Spånryder	SS
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning