

Garant**Værktøjsholdere med skralde lang, helt i stål, Samlet længde: 250 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149000 250
GTIN	4045197861689
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. Forkromet holder. Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller fast. **Udført helt i stål** af hensyn til en høj momentbelastning. Værktøjsholder med præcist rundløb og snævre tolerancer. Fræse og induktionshærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed.

Anvendelse:

Velegnet til gevindskæring på dybtliggende, svært tilgængelige steder.

Bemærk:

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.

Spændvidde □: 2,6 - 5,5 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M3 – M10

Reservebakker nr. 148710 str.: 85

Teknisk beskrivelse

Spændvidde □	2,6 - 5,5 mm
--------------	--------------

Samlet længde	250 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M3 – M10
Reservebakker nr. 148710 str.	85
Materiale	helt i stål
Produkttype	Værktøjsholder