

Garant**CNMG 160612, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250170 HB7035-1
GTIN	4045197873958
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160612 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Type	HB7035-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning