

Garant**Værktøjsholdere med skralde lang, helt i stål, Samlet længde: 300 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149000 300
GTIN	4045197861696
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. Forkromet holder. Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller fast. **Udført helt i stål** af hensyn til en høj momentbelastning. Værktøjsholder med præcist rundløb og snævre tolerancer. Fræse- og induktionshærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed. Den patenterede spændebakkeform giver desuden en præcis og sikker fastgørelse af spiraltapbits med 1/4 tomme 6-kant-skaft (f.eks. nr. 676307). Fastspændingen sker fuldstændig på hele den 6-kantede flade.

Anvendelse:

Velegnet til gevindskæring på dybtliggende, svært tilgængelige steder.

Bemærk:

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.

Spændvidde □: 4,6 - 8 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M4,5 – M12

Reservebakker nr. 148710 str.: 110

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	300 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M4,5 – M12
Spændvidde □	4,6 - 8 mm
Reservebakker nr. 148710 str.	110
Materiale	helt i stål
Produkttype	Værktøjsholder