

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, SK 30 A = 80, Spænde-Ø D1: 3 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302091 3
GTIN	4045197868480
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstra slank konstruktion (3° - kontur)**
- **Meget fin overfladestruktur.**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling mulig.**
- **Skafter slebne efter hærkning.**
- **Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.**

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. **Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.** Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302180.

Ø D₂: 9 mm

Ø D₃: 13,2 mm

Udvendig Ø D: 40 mm

L₂: 40 mm

Teknisk beskrivelse

L ₂	40 mm
----------------	-------

Ø D ₃	13,2 mm
Udvendig Ø D	40 mm
Spænde-Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	9 mm
Adapter	SK 30 A = 80
Holder-standard	ISO 7388-1
Holder-standard	DIN 69871
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 30	308780 30
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30	308760 30
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 30	308785 30