

Garant**CNMG 160612, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160612 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånryder: SG
Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm
Spånryder	SG
Primær anvendelse	P

Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning