

**Garant****CNMG 190616, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 190616 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 8 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Spånbryder	SM
Hjørneradius	1,6 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning