

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 30 A = 85, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303446 3
GTIN	4045197868558
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
- Ideelle dæmpningsegenskaber.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
- Til boring, rivning og fræsning.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308802, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

L ₂	45 mm
Udvendig Ø D	40 mm
Ø D ₂	10 mm
Udragende længde, A-mål	85 mm
Spænde-Ø D ₁	3 mm

Ø D ₃	14,7 mm
Adapter	BT 30 A = 85
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30