

Garant**CNMG 190616, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250341 HB7035-1
GTIN	4045197874009
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190616 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Type	HB7035-1
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Spånryder	SG
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm

Hjørneradius	1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning