

Garant**CNMG 190624, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190624 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SM
Type	HB7035-1
Hjørneradius	2,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm

Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190624
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning