

Garant**CNMM 160612, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 160612 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SR

Skæredybde a_p : 2 - 10 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SR
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	2 - 10 mm
Hjørneradius	1,2 mm

Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning