

**Garant****DC.T 070202, Type: HB7035-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spånbrøder	SM
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning