

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260356 HB7035-1
GTIN	4045197874139
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 11T302 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånbryder	SS

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HB7035-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning