

Garant**DNMG 110404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250752 HB7035-1
GTIN	4045197874207
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning