

**Flapskive SLTT (ZA-Power), flad-skrå til stål og INOX, Ø 125 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565412 40
GTIN	4027497504039
Artikelklasse	53L

Beskrivelse**Udførelse:**

Den **patenterede, seglformede lamelform** og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid.

Robust bæreskive i pladestål. Lydsvag og vibrationsfri.

Speciel **zirkonkorund-blanding** med slibeaktiv belægning til afkølet slibning.

Anvendelse:

Til **maksimal slibeydelse** ved længere standtid.

Bemærk:

Flapskiver uden plade/bagskive SLTflex til blød slibning, bearbejdning af indvendig kantsøm, etc. finder du under nr. 566300 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	40
Formbeskrivelse	flad/skrå
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm

Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Holdeskive	Stålpladeskive
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		