

**Garant****DNMG 110408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250754 HB7035-1
GTIN	4045197874221
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110408 HB7035-1 Type: HB7035-1  
Spånbryder: SM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P
Type	HB7035-1

Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning