


Garant**DNMG 150604, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7035-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	P

Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning