

Garant**DNMG 150608, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HB7035-1
GTIN	4045197874269
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Spånbryder	SM

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning