

Garant
KNUX 160410R, Type: HB7035-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160410R HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Spånbryder: 2,2 mm

 Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

 Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1 mm
Type	HB7035-1
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Spånbryder	2,2 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Spånbryder	SM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning