

**Garant****Krympepatron Form ADB, med kølekanaler, BT 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303428 16
GTIN	4045197870261
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).**
- **Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.**

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	130 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Kølekanaler	Låsbar
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	BT 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-2

Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Underskab	354290