


**Garant****SNMG 120408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120408 HB7035-1 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: HB7035-1  
Spånryder: SS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånryder	SS
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P

Type	HB7035-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning