

Garant**SNMG 120408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Spånbryder	SG
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning