

Garant**SNMG 150608, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 150608 HB7035-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7035-1
Spånryder: SM
Skæredybde a_p : 0,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 6 mm
Spånryder	SM

Type	HB7035-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150608
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning