

Garant**Stikdrejeholder 45°, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 25/3****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273763 25/3 |
| GTIN | 4045197870803 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fridrejeoperationer direkte på en ansats til at fremstille fristik til gevind- og slibearbejder.

Bemærk:

- $\text{ØD}_{\text{min}} = 30 \text{ mm}$ (ved $w = 3$).
- $\text{ØD}_{\text{min}} = 35 \text{ mm}$ (ved $w = 2$).
- **Skal kun anvendes med fuldradius-stikdrejeplade nr. 273735 – 273739.**
- **Intet standardiseret frigang iht. DIN 509.**

Indvendig køling: nej

Stikbredde W: 3 mm

t_{min} : 0,7 mm

min. stikbredde y: 0,5 mm

Funktionsbredde L_4 : 28 mm

Hovedlængde L_1 : 33 mm

Samlet længde L: 150 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Hovedlængde L_1 | 33 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Stikbredde W | 3 mm |
| Skaftstørrelse | 25 mm |
| Funktionsbredde L_4 | 28 mm |

| | |
|-----------------------|------------|
| min. stikbredde y | 0,5 mm |
| t _{min} | 0,7 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | nej |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Klemmeskrue | 279904 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25 | 674248 TX25 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm | 659874 50 |
| Klemmeskrue Type 6 | 279815 6 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659957 1600 |