

Garant**TNMG 160404, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	HB7035-1
Spånryder	SM
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning