

**Garant****VBMT 110302, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbrøder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110302

Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning