

Garant**VBMT 110304, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261144 HB7035-1
GTIN	4045197874788
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 110304 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånryder: SS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånryder	SS

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning