

Garant**VBMT 160402, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160402 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7035-1
Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160402
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning