

Garant**VBMT 160404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160404 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Primær anvendelse	P

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning