

Garant**VNMG 160404, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Type	HB7035-1
Spånbrøder	SS
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,08 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning