

Garant**VNMG 160404, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Spånbryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning