



Flapskive (ZA), Ø 50,8 mm, Korn: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554035 40
GTIN	4027497334209
Artikelklasse	56L

Beskrivelse

Udførelse:

Flad, kompakt lamelopbygning beregnet til **svejsesømbearbejdning** og til **afgratningsopgaver**.

Hurtigskiftesystemet med udvendigt kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Mini-polerflapskiver med lameller placeret i vifteform giver sammenlignet med traditionelle slibeskiver en **længere standtid**, **mere fleksible slibeegenskaber** og et **mere ensartet slibebillede** (ruhedsværdi) indtil slidgrænsen.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Gevind: Roloc™-hurtigskiftesystem

maks. omdrejningstal: 20000 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Korn	40
Skive-Ø	50,8 mm

Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Slibemiddelunderlag	Kunststofskive
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
Gevind	Roloc™-hurtigskiftesystem
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmlød Udvendig Ø 50 mm

554091 50