

**LOCTITE****Skruesikringsstick, 19 g, Producentbetegnelse: 248\_EPIG**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083300 248_EPIG
GTIN	5010266007076
Artikelklasse	04L

## Beskrivelse

### Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

**Sticks** med **pastøs** skruesikring er sparsomme i brug, ingen efterdryp.

Skruesikringspasta.

### Anvendelse:

**Lavfast** – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

**Mellemfast** – løsning med normalt værktøj er muligt.

**Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Stick:

Mellemfast, egnet til alle metaller og passive emner.

### Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	248
---------------------	-----

Til gevindstørrelse op til	M50
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
min. løsdrejningsmoment	17 Nm
Påfyldningsmængde	19 ml
Holdbarhed fra fremstillingsdato	48 måned
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	alle gevindforbindelser
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Farve	blå
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Form	pastøs
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	tætning
Egenskab	drypfri
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
egnet til materiale	Metal
Funktionsstyrke efter	6 h
Håndfasthed efter	5 min
Afmontering	med normalt værktøj
Styrkeklasse	Mellempast
Tæthed	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produktnavnsegenskab	19 g
Produkttype	Skruesikring