

Garant**Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: C1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	543200 C1225
GTIN	4045197609854
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstra stabilt skaft med Ø 8 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form valserund** (WRC).

Anvendelse:

Til fræseopgaver med maksimal belastning.

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Fortanding, finhedsgrad	middel
Samlet længde	65 mm
Fortandingstype	kryds-fortandet
Fortanding kort betegnelse	Z7
Hoved-Ø	12 mm
Form	Valserund
Formbeskrivelse	valserund
Skaft-Ø	8 mm
Hovedlængde	25 mm
Serie	Fortanding Z7

Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		