



## Præcisionsvinkelbukker komplet med tilbehør, Maks. emnehøjde: 35mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	823600 35
GTIN	2050001932709
Artikelklasse	86K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Betjeningsvenligt, effektivt bukkeapparat til skræddersyet målfast bukning af diverse profiler op til 180°. Sikker og fast opspænding af profiler, nøjagtig repeterbar bukning takket være præcis bukke- og opspændningsanordning. **Vinkel- og længdeanslag muliggør et hurtigt arbejde** og samtidig præcise bukkeresultater. Rask arbejdstempo også ved massive profiler muliggjort takket være en **drejetallerken med nåleleje** (str. 60 og 100).

#### Anvendelse:

Præcis og brugervenlig kold- og varmbukning (bukkevinkel 0 – 180°), både med skarp bukkekant og med forskellige bukkeradiusser.

#### Passer til:

Skruestik

#### Leveringsomfang:

1 bukkeplade med skarpe kanter, 90° nr. 823601 str. 0, 1 bukkeplade (r = 6 mm), 180°, 1 vinkelanslag, 1 længdeanslag, 1 betjeningsgreb, 1 nøgle str. 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

#### Bemærk:

Flere bukkeplader under nr. 823601 – 823604.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	9,3 kg
Højde	92 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (varmt)	36×6 / 11×11 mm
Maks. emnehøjde	35 mm

Dybde	150 mm
Bredde	280 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (koldt)	35×4 / 9×9 mm
Maks. bukkeydelse, rundt materiale (koldt) Ø	10 mm
Produkttype	Bukkeapparat

---

## Tilbehør

Bukkeværktøj Radius 4	823601 4
Bukkeværktøj Radius 10	823601 10
Bukkeværktøj Radius 0	823601 0
Bukkeværktøj Radius 2,5	823601 2,5