



Præcisionsvinkelbukker komplet med tilbehør, Maks. emnehøjde: 60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	823600 60
GTIN	2050001933065
Artikelklasse	86K

Beskrivelse

Udførelse:

Betjeningsvenligt, effektivt bukkeapparat til skræddersyet målfast bukning af diverse profiler op til 180°. Sikker og fast opspænding af profiler, nøjagtig repeterbar bukning takket være præcis bukke- og opspændningsanordning. **Vinkel- og længdeanslag muliggør et hurtigt arbejde** og samtidig præcise bukkeresultater. Rask arbejdstempo også ved massive profiler muliggjort takket være en **drejetallerken med nåleleje** (str. 60 og 100).

Anvendelse:

Præcis og brugervenlig kold- og varmbukning (bukkevinkel 0 – 180°), både med skarp bukkekant og med forskellige bukkeradiusser.

Passer til:

Skruestik / filebænk

Leveringsomfang:

1 bukkeplade (r = 2 mm), 90° nr. 823602 str. 2, 1 vinkelanslag, 1 længdeanslag, 1 betjeningsgreb, 1 afdækningstap, 1 nøgle str. 5 - 6 - 8 - 10.

Bemærk:

Flere bukkeplader under nr. 823601 – 823604.

Teknisk beskrivelse

Højde	145 mm
Maks. bukkeydelse, rundt materiale (koldt) Ø	15 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (koldt)	60×6 / 13×13 mm
Dybde	200 mm

Maks. emnehøjde	60 mm
Bredde	335 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (varmt)	60×10 / 20×20 mm
Vægt	22,4 kg
Produkttype	Bukkeapparat

Tilbehør

Bukkeværktøj Radius 8	823602 8
Bukkeværktøj Radius 10	823602 10
Bukkeværktøj Radius 2	823602 2
Bukkeværktøj Radius 5	823602 5