



Præcisionsvinkelbukker komplet med tilbehør, Maks. emnehøjde: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	823600 100
GTIN	2050001933072
Artikelklasse	86K

Beskrivelse

Udførelse:

Betjeningsvenligt, effektivt bukkeapparat til skræddersyet målfast bukning af diverse profiler op til 180°. Sikker og fast opspænding af profiler, nøjagtig repeterbar bukning takket være præcis bukke- og opspændningsanordning. **Vinkel- og længdeanslag muliggør et hurtigt arbejde** og samtidig præcise bukkeresultater. Rask arbejdstempo også ved massive profiler muliggjort takket være en **drejetallerken med nåleleje** (str. 60 og 100).

Anvendelse:

Præcis og brugervenlig kold- og varmbukning (bukkevinkel 0 – 180°), både med skarp bukkekant og med forskellige bukkeradiusser.

Passer til:

Filebænk

Leveringsomfang:

1 bukkeplade (r = 2 mm), 90° nr. 823603 str. 2, 1 vinkelanslag, 1 længdeanslag, 1 betjeningsgreb.

Bemærk:

Flere bukkeplader under nr. 823601 – 823604.

Teknisk beskrivelse

Maks. emnehøjde	100 mm
Maks. bukkeydelse, rundt materiale (koldt) Ø	18 mm
Dybde	240 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (koldt)	100×7 / 18×18 mm
Vægt	43,9 kg

Højde	205 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (varmt)	100×10 / 22×22 mm
Bredde	465 mm
Produkttype	Bukkeapparat

Tilbehør

Ekstraklemme	823604
Bukkeværktøj Radius 15	823603 15
Bukkeværktøj Radius 10	823603 10
Bukkeværktøj Radius 5	823603 5
Bukkeværktøj Radius 2	823603 2