

KARNASCH

Vinkelbukkeapparat komplet med normalt tilbehør, Til bukkehøjde op til: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	823650 100
GTIN	2050001931306
Artikelklasse	86K

Beskrivelse

Udførelse:

Apparat af brudsikkert sfærisk støbegods med excenter-hurtigspænding til kold- og varmbukning af flad-, rund- og firkantstål med stor nøjagtighed – til professionel vedvarende anvendelse. Særlig **velegnet til ekstra snævre bukninger og forkrøpninger**.

Anvendelse:

Til præcis kold- og varmbukning (bukkevinkel 0 – 120°) af fladt, rundt og firkantet materiale. Bukker rundt og med skarp kant i forskellige radier. Længdeanslag og vinkelanslag til serieproduktion.

Maksimalt bukkeydelser.

- (reduceret) med bukkeplader nr. 823652 / 823653 i det øverste, udsparede område:
 - fladstål varmt op til 50×6 mm eller 20×15 mm;
 - fladstål koldt op til 50×4 mm eller 20×10 mm;
 - rund- og firkantstål koldt op til 16 mm.
- (normalt) med bukkeplader nr. 823652 / 823653 i det øverste, udsparede område:
 - fladstål varmt op til 100×12 mm eller 60×20 mm;
 - fladstål koldt op til 100×6 mm eller 50×12 mm;
 - rund- og firkantstål varmt op til 30 mm
 - rund- og firkantstål koldt op til 18 mm.
- (maks.) med bukkeplader nr. 823654 / 823655 (ekstraudstyr):
 - L-stål (klinket) varmt op til 100×12 mm;
 - L-stål (klinket) koldt op til 60×8 mm;
 - Fladkobber op til 100×12 mm;
 - Specialstål op til 50×8 mm.

Leveringsomfang:

Vinkelbukkeapparat inklusive:

1 klemmeblok med excenterspænder,

1 bukkeplade med skarpe kanter (til materiale på op til 2 mm) nr. 823652,

1 normal bukkeplade (r = 4 mm) nr. 823653, 1 trykplade,

1 længdeanslag på 440 mm,

1 vinkelanslag.

Bemærk:

Flere bukkeplader under nr. 823651 – 823657.

Teknisk beskrivelse

Højde	260 mm
Bredde	210 mm
Til bukkehøjde op til	100 mm
Dybde	175 mm
Vægt inklusive tilbehør	24 kg
Produkttype	Bukkeapparat

Tilbehør

Trykplade, bred	823655
Bukkeplade, bred	823654
Radius-bukkeplade	823651
Spydkantskinne	823657
Normal-bukkeplade	823653
Bukkeplade med skarpe kanter	823652
Bundbukkeplade	823656