

Garant**Drevet værktøj aksialt, VX3, Type: 30-VX3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319902 30-VX3
GTIN	4045197876850
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver. Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min⁻¹. Bruges både på skive- og stjernerevolver. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 25 bar. Udførelsen IKC – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbseget. Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til :

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krogngøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

Bemærk:

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel:**
www.hoffmann.ews-tools.com
- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**
- **Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.**

Værktøjsspænding: VX3

b₁: 68 mm

x: 64,5 mm

x₁: 68,5 mm

x₂: 48,5 mm

Køling: ekstern

Maks. tryk: 25 bar

Teknisk beskrivelse

Køling	ekstern
x	64,5 mm
x ₁	68,5 mm
x ₂	48,5 mm
b ₁	68 mm
Maks. tryk	25 bar
Adapter	VX3
VDI-størrelse	30
Værktøjsspænding	VX3
Produkttype	Drevet værktøj

Tilbehør

Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 25 mm	319823 25
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 12 mm	319823 12

Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 8 mm	319823 8
Varia spændetangsholder VARIA VX3 til ER-spændepatronstørrelse 25	319802 25
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 16 mm	319823 16
Aksial fræsedornsholder VARIA VX3 Dorn-Ø d1 22 mm	319835 22
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 10 mm	319823 10
Aksial fræsedornsholder VARIA VX3 Dorn-Ø d1 27 mm	319835 27
Varia spændetangsholder VARIA VX3 til ER-spændepatronstørrelse 20	319802 20
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 6 mm	319823 6
Aksial fræsedornsholder VARIA VX3 Dorn-Ø d1 16 mm	319835 16
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 20 mm	319823 20
Varia spændetangsholder VARIA VX3 til ER-spændepatronstørrelse 32	319802 32