

Garant**eco værktøjsholder aksial, enkel, højre, PSC 63, Til holdefirkant: 25mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318851 25
GTIN	4045197893291
Artikelklasse	31G

Beskrivelse

Udførelse:

GARANT - optimering af levetiden, bedre overflader, større processikkerhed og stigning af produktiviteten gennem GARANT eco.

GARANT - optimering af levetiderne, bedre overflader, højere processikkerhed og stigning af produktiviteten gennem GARANT eco.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel. Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 **og** 25 mm.

Teknisk beskrivelse

Til holdefirkant	25 mm
B	40 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Spændelængde L ₁	102 mm
Udvendig Ø D	102 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2

Indvendig køling

ja

Produkttype

Værktøjsholder