

Garant**eco værktøjsholder diagonal 45°, venstre, PSC 63, Til holdefirkant: 25mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318859 25
GTIN	4045197893345
Artikelklasse	31G

Beskrivelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

GARANT - optimal levetid, forbedrede overflader, højere processikkerhed og øget produktivitet takket være GARANT eco.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel. Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 **og** 25 mm.

Teknisk beskrivelse

Spids-midterforskydningf	12,7 mm
Udvendig Ø D	94 mm
B	40 mm
Til holdefirkant	25 mm
Udragende længde, A-mål	110 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2

Indvendig køling

ja

Produkttype

Værktøjsholder